


KT5020



Pulsador capacitivo sin contacto

KTRDHOKGRBPKG/AM/US/0,3M



Características del producto		
Alimentación		PNP
Función de salida		normalmente abierto
Dimensiones	[mm]	Ø 96,9 / L = 11
Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento		dinámico
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	12...30 DC
Consumo de corriente	[mA]	30
Clase de protección		III
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx.	[ms]	500
Salidas		
Alimentación		PNP
Función de salida		normalmente abierto
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC	[mA]	200
Protección contra cortocircuitos		sí
Resistente a sobrecargas		sí
Duración de la señal de salida	[ms]	300

KT5020



Pulsador capacitivo sin contacto

KTRDHOKGRBPKG/AM/US/0,3M

Tiempos de respuesta		
Tiempo de reacción	[ms]	35
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Grado de protección		IP 67; IP 69K; (en la parte frontal)
Datos mecánicos		
Peso	[g]	136,5
Dimensiones	[mm]	Ø 96,9 / L = 11
Materiales		Superficie de accionamiento: PA Grilamid TR 90UV transparente; Carcasa: PC/ABS negro
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	8 x LED, rojo
	función	8 x LED, verde activable a través del PIN 2
Accesorios		
Accesorios (opcionales)		Embelecedor protector en varios colores
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		
Cable: 0,3 m, PUR		
Conexión eléctrica - Conector macho		
Conector: 1 x M12; codificación: A		



Conexión

