



Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

No scale drawing available

Características del producto

Tipo de luz	luz roja
Carcasa	rectangular

Campo de aplicación

Principio de funcionamiento	Sistema réflex
-----------------------------	----------------

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 80
Clase de protección		II
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Tipo de luz		luz roja
Longitud de onda	[nm]	660

Salidas

Alimentación		NPN
Función de salida		modo luz
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC	[V]	2
Corriente máxima de la salida de control de funcionamiento	[mA]	100
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC	[mA]	100
Frecuencia de conmutación DC	[Hz]	1000
Protección contra cortocircuitos		sí
Tipo de protección contra cortocircuitos		pulsada




Sistema réflex

OCPGHNKG/US-100

Resistente a sobrecargas	sí
Rango de detección	
Alcance [m]	< 1,5; (Reflector «nido de abeja» Ø 80 E20005)
Alcance ajustable	sí
Altura máx. del punto luminoso [mm]	13
Dimensiones del punto luminoso aplicables para	Alcance
Tiempos de respuesta	
Tiempo de respuesta [s]	0,5
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-10...55
Grado de protección	IP 67
Homologaciones / pruebas	
CEM	EN 60947-5-2
Datos mecánicos	
Carcasa	rectangular
Dimensiones [mm]	49 x 15 x 42
Materiales	zinc conformado a presión
Material de la lente	PMMA
Indicaciones / elementos de mando	
Indicación	Estado de conmutación 1 x LED, amarillo
Accesorios	
Componentes incluidos	destornillador
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.
Conexión eléctrica	
Conector: 1 x M12; codificación: A	

Conexión



2	Salida de control de funcionamiento
5	Eingang "External Teach"

Diagramas y curvas

curva de exceso de ganancia

