




Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Características del producto		
Alimentación		PNP
Función de salida		normalmente abierto
Dimensiones	[mm]	Ø 8
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 10
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx.	[ms]	2
Salidas		
Alimentación		PNP
Función de salida		normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC	[V]	2
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC	[mA]	300
Frecuencia de conmutación DC	[Hz]	5000
Protección contra cortocircuitos		sí
Tipo de protección contra cortocircuitos		pulsada
Resistente a sobrecargas		sí



Detector para cilindros lisos

c

Rango de detección		
Sensibilidad de reacción	[mT]	3
Velocidad de desplazamiento	[m/s]	< 5
Precisión / variaciones		
Histéresis	[mm]	1
Repetibilidad	[mm]	0,1
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...75
Grado de protección		IP 67
Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 60947-5-2	
Resistencia a choques y vibraciones	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Datos mecánicos		
Superficie activa		delante
Tipo de cilindro		cilindros lisos
Dimensiones	[mm]	Ø 8
Materiales		aluminio; plástico
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	
Conexión eléctrica - Conector macho		
Cable: 0,1 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²		
Conector: 1 x M8; codificación: A		
		

MK5025



Detector para cilindros lisos

c

Conexión

