


Detector para cilindros con tirantes

MKZ3000-BPKG/5M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



1 Superficie activa



Características del producto

Alimentación	PNP
Función de salida	normalmente abierto
Dimensiones [mm]	30 x 30 x 23

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...30 DC
Consumo de corriente [mA]	< 10
Protección contra inversiones de polaridad	sí
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx. [ms]	2

Salidas

Alimentación	PNP
Función de salida	normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]	2
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]	300
Frecuencia de conmutación DC [Hz]	5000
Protección contra cortocircuitos	sí
Tipo de protección contra cortocircuitos	pulsada
Resistente a sobrecargas	sí


MK5044



Detector para cilindros con tirantes

MKZ3000-BPKG/5M

Rango de detección		
Sensibilidad de reacción	[mT]	3
Velocidad de desplazamiento	[m/s]	< 5
Precisión / variaciones		
Histéresis	[mm]	1
Repetibilidad	[mm]	0,1
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...75
Grado de protección		IP 67
Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 60947-5-2	
Resistencia a choques y vibraciones	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Datos mecánicos		
Superficie activa	delante	
Tipo de cilindro	cilindros con tirantes	
Dimensiones	[mm]	30 x 30 x 23
Materiales	aluminio; plástico	
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	
Conexión eléctrica		
Cable: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²		
Conexión		



	Colores de los hilos :
BN =	marrón
BU =	azul
BK =	negro