


Barrera fotoeléctrica, emisor

OES-V/S 6M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: OE0006

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

**Características del producto**

Tipo de luz	luz infrarroja
Carcasa	Tipo con rosca

Campo de aplicación

Principio de funcionamiento	Barrera fotoeléctrica
-----------------------------	-----------------------

Datos eléctricos

Conexión a amplificadores de conmutación	sí
Amplificadores de conmutación	Conexión a amplificadores de conmutación OV5012, OV0010
Clase de protección	III
Tipo de luz	luz infrarroja
Longitud de onda [nm]	950

Salidas

Protección contra cortocircuitos	no
Resistente a sobrecargas	no

Rango de detección

Emisor / receptor	emisor
Alcance [m]	< 1

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-20...80
---------------------------	----------



Barrera fotoeléctrica, emisor

OES-V/S 6M

Grado de protección	IP 67
---------------------	-------

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 60947-5-2
MTTF [años]	49633

Datos mecánicos

Carcasa	Tipo con rosca
Dimensiones [mm]	M8 x 1
Nombre de la rosca	M8 x 1
Materiales	latón niquelado

Accesorios

Componentes incluidos	tuerkas de fijación: 2
-----------------------	------------------------


Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Cable: 6 m; 1 x 0,14 mm²

Conexión



RD =
screen =

Colores de los hilos :
rojo
pantalla