




Sistema de reflexión directa con supresión de fondo

OHN-HPKG/0,20M/AS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: O8H214
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.




Características del producto		
Tipo de luz		luz roja
Carcasa		rectangular
Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento		Sistema de reflexión directa
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 20
Clase de protección		III
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Tipo de luz		luz roja
Vida útil típ.	[h]	75000
Temperatura de referencia para vida útil	[°C]	25
Salidas		
Alimentación		PNP
Función de salida		modo luz
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC	[mA]	50
Frecuencia de conmutación DC	[Hz]	800
Protección contra cortocircuitos		sí
Tipo de protección contra cortocircuitos		pulsada
Resistente a sobrecargas		sí



Sistema de reflexión directa con supresión de fondo

OHN-HPKG/0,20M/AS

Rango de detección		
Alcance	[mm]	2...50; (papel blanco 200 x 200 mm 90% de remisión)
Alcance ajustable		no
Diámetro máx. del punto luminoso	[mm]	3,5
Dimensiones del punto luminoso aplicables para		con el alcance máximo
Tiempos de respuesta		
Tiempo de respuesta	[s]	< 0,6
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...50
Grado de protección		IP 67
Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 60947-5-2	
Datos mecánicos		
Peso	[g]	15,2
Carcasa		rectangular
Dimensiones	[mm]	25,1 x 7,6 x 12,5
Materiales		ABS
Material de la lente		PMMA
Orientación de la óptica		óptica lateral
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
	zona no segura	1 x LED, amarillo parpadea
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		
Cable: 0,2 m, PVC		
Conector: 1 x M8; codificación: A		
		



Sistema de reflexión directa con supresión de fondo

OHN-HPKG/0,20M/AS

Conexión

