



Barrera fotoeléctrica, emisor

OJS-00KG/FO/AS



1 Botón pulsador sin función



Características del producto		
Tipo de luz		luz roja
Carcasa		rectangular
Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento		Barrera fotoeléctrica
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación [V]		10...30 DC
Consumo de corriente [mA]		< 19
Clase de protección		III
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Tipo de luz		luz roja
Longitud de onda [nm]		660
Salidas		
Resistente a sobrecargas		sí
Rango de detección		
Emisor / receptor		emisor



Barrera fotoeléctrica, emisor

OJS-00KG/FO/AS

Alcance	[m]	< 10
Diámetro máx. del punto luminoso	[mm]	1000
Dimensiones del punto luminoso aplicables para		con el alcance máximo

Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Grado de protección		IP 67

Homologaciones / pruebas		
CEM		EN 60947-5-2
MTTF	[años]	1773

Datos mecánicos		
Peso	[g]	26,5
Carcasa		rectangular
Dimensiones	[mm]	35 x 24 x 11
Materiales		Carcasa: ABS; accesorio de sujeción: zinc conformado a presión; ventana LED: SEPS; Botón pulsador: SEPS
Material de la lente		vidrio
Orientación de la óptica		Óptica frontal

Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Disponibilidad	1 x LED, verde

Accesorios		
Componentes incluidos		Clip de escuadra: 1, E20964
		tornillos de fijación: 2 x M3 x 16
		anillos elásticos: 2
		Tuercas: 2

Notas		
Notas		tensión de alimentación "supply class 2" según cULus
Cantidad por pack		1 unid.

Conexión eléctrica		
--------------------	--	--

Conector: 1 x M8; codificación: A



OJ5008



Barrera fotoeléctrica, emisor

OJS-00KG/FO/AS

Conexión

