



Barrera fotoeléctrica, emisor

OJS-00KG/SO/AS



1 Botón pulsador sin función



Características del producto		
Tipo de luz		luz roja
Carcasa		rectangular
Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento		Barrera fotoeléctrica
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 19
Clase de protección		III
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Tipo de luz		luz roja
Longitud de onda	[nm]	660
Salidas		
Resistente a sobrecargas		sí
Rango de detección		
Emisor / receptor		emisor
Alcance	[m]	< 10



Barrera fotoeléctrica, emisor

OJS-00KG/SO/AS

Diámetro máx. del punto luminoso	[mm]	1000
----------------------------------	------	------

Dimensiones del punto luminoso aplicables para	con el alcance máximo	
--	-----------------------	--

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
----------------------	------	----------

Grado de protección	IP 67	
---------------------	-------	--

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

MTTF	[años]	1764
------	--------	------

Datos mecánicos

Peso	[g]	26,75
------	-----	-------

Carcasa	rectangular	
---------	-------------	--

Dimensiones	[mm]	35 x 11 x 24
-------------	------	--------------

Materiales	Carcasa: ABS; ventana LED: SEPS; Botón pulsador: SEPS	
------------	---	--

Material de la lente	vidrio	
----------------------	--------	--

Orientación de la óptica	óptica lateral	
--------------------------	----------------	--

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Disponibilidad	1 x LED, verde
------------	----------------	----------------

Accesorios

Componentes incluidos	tornillos de fijación: 2	
-----------------------	--------------------------	--

anillos elásticos: 2	
----------------------	--

Tuercas: 2	
------------	--

Notas

Notas	tensión de alimentación "supply class 2" según cULus	
-------	--	--

Cantidad por pack	1 unid.	
-------------------	---------	--

Conexión eléctrica

Conector: 1 x M8; codificación: A





Barrera fotoeléctrica, emisor

OJS-00KG/SO/AS

Conexión

