




Sistema réflex

ORR-V/ORT-V

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



receptor situado en la lente superior
emisor situado en la lente inferior




Características del producto	
Tipo de luz	luz infrarroja
Carcasa	rectangular
Campo de aplicación	
Principio de funcionamiento	Sistema réflex
Datos eléctricos	
Conexión a amplificadores de conmutación	sí
Amplificadores de conmutación	Conexión a amplificadores de conmutación OV5012, OV0010
Tipo de luz	luz infrarroja
Longitud de onda [nm]	950
Salidas	
Protección contra cortocircuitos	no
Resistente a sobrecargas	no
Rango de detección	
Alcance con respecto al reflector [m]	0,3...1; (Reflector «nido de abeja» Ø 80 E20005)
Alcance [mm]	< 200; (papel blanco 200 x 200 mm)
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-20...80



Sistema réflex

ORR-V/ORT-V

Grado de protección		IP 67	
Homologaciones / pruebas			
CEM		EN 60947-5-2	
Datos mecánicos			
Peso		[g]	77
Carcasa		rectangular	
Materiales		PPO modificado	
Orientación de la óptica		óptica lateral	
Accesorios			
Componentes incluidos		Escuadra de fijación: 1, E20212	
Notas			
Cantidad por pack		1 unid.	
Conexión eléctrica			
Cable: 2 m; 2 x 0,14 mm²			
Conexión			



- 1 =

emisor
- 2 =

receptor
- Colores de los hilos :
- RD =

rojo
- WH =

blanco
- screen =

pantalla