



Sistema de reflexión directa

OGTLFPKG/B5/V4A/US-100

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: OGH700
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

1 Botón pulsador

Características del producto		
Tipo de luz		luz roja
Clase de protección láser		2
Carcasa		Tipo con rosca
Campo de aplicación		
Característica especial		Contactos dorados; Salida de control de funcionamiento
Principio de funcionamiento		Sistema de reflexión directa
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 30; (Disponibilidad; \$Einstellung: < 50 mA)
Clase de protección		II
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Tipo de luz		luz roja
Longitud de onda	[nm]	675
Vida útil típ.	[h]	50000
Salidas		
Alimentación		PNP
Función de salida		modo luz / oscuridad; (parametrizable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC	[V]	2,5
Salida de control de funcionamiento		sí
Caída de tensión máx. de la salida de control de funcionamiento	[V]	3,5
Corriente máxima de la salida de control de funcionamiento	[mA]	10



Sistema de reflexión directa

OGTLFPKG/B5/V4A/US-100

Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC	[mA]	200
Frecuencia de conmutación DC	[Hz]	500
Protección contra cortocircuitos		sí
Tipo de protección contra cortocircuitos		pulsada
Resistente a sobrecargas		sí

Rango de detección

Alcance	[mm]	1...150; (papel blanco 200 x 200 mm 90% de remisión)
Alcance ajustable		sí
Diámetro máx. del punto luminoso	[mm]	0,1
Dimensiones del punto luminoso aplicables para		Alcance

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-10...50
Grado de protección		IP 67

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	clase B
Clase de protección láser		2
Nota sobre protección láser	atención:	luz láser
	potencia de pulso:	<= 2,2 mW
	Longitud de onda:	675 nm
	Frecuencia:	2,2 kHz
	Longitud de pulso:	24 µs
	No mirar directamente al haz de láser.	
	Evitar el contacto con la luz láser.	
	clase láser:	2
		EN 60825-1

Datos mecánicos

Carcasa		Tipo con rosca
Dimensiones	[mm]	M18 x 1 / L = 72
Nombre de la rosca		M18 x 1
Materiales		inox (1.4404 / 316L); PBT
Material de la lente		PMMA

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde
	función	1 x LED, rojo

Accesorios

Componentes incluidos	tuercas de fijación: 2
-----------------------	------------------------

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Sistema de reflexión directa



OGTLFPGK/B5/V4A/US-100

Conexión eléctrica

Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado



Conexión



2 Salida de control de funcionamiento



Sistema de reflexión directa

OGTLFPG/B5/V4A/US-100

Diagramas y curvas

curva de exceso de ganancia

