




Barrera fotoeléctrica, receptor

OHE-DPKG/0,20M/AS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: O8E202

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Características del producto		
Tipo de luz		luz roja
Carcasa		rectangular
Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento		Barrera fotoeléctrica
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 10
Clase de protección		III
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Tipo de luz		luz roja
Longitud de onda	[nm]	660
Salidas		
Alimentación		PNP
Función de salida		oscurecimiento
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC	[mA]	50
Frecuencia de conmutación DC	[Hz]	200
Protección contra cortocircuitos		sí
Tipo de protección contra cortocircuitos		pulsada
Resistente a sobrecargas		sí
Rango de detección		
Emisor / receptor		receptor



Barrera fotoeléctrica, receptor

OHE-DPKG/0,20M/AS

Alcance	[m]	< 1,2
Alcance ajustable		no

Tiempos de respuesta

Tiempo de respuesta	[s]	< 2,5
---------------------	-----	-------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-20...50
Grado de protección		IP 67

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

Datos mecánicos

Peso	[g]	14,8
Carcasa		rectangular
Dimensiones	[mm]	25,1 x 7,6 x 12,5
Materiales		ABS
Material de la lente		PMMA
Orientación de la óptica		óptica lateral

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
	zona no segura	1 x LED, amarillo parpadea


Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Cable: 0,2 m, PVC

Conector: 1 x M8; codificación: A



Conexión

