


Barrera fotoeléctrica, emisor

OLSLOOKG/US-100

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: O5S700 + E21122

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



1 Botón pulsador

Características del producto

Tipo de luz	luz roja
Clase de protección láser	2
Carcasa	rectangular

Campo de aplicación

Principio de funcionamiento	Barrera fotoeléctrica
-----------------------------	-----------------------

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...30 DC
Consumo de corriente [mA]	< 60
Clase de protección	II
Protección contra inversiones de polaridad	sí
Protección contra sobretensión	sí
Tipo de luz	luz roja
Longitud de onda [nm]	675
Vida útil típ. [h]	50000

Salidas

Protección contra cortocircuitos	sí
----------------------------------	----

**Barrera fotoeléctrica, emisor**

OLSLOOKG/US-100

Tipo de protección contra cortocircuitos	pulsada
--	---------

Rango de detección

Emisor / receptor	emisor
Alcance [m]	< 60
Alcance ajustable	no
Diámetro del objeto detectable más pequeño [mm]	3
Diámetro máx. del punto luminoso [mm]	150
Dimensiones del punto luminoso aplicables para	con el alcance máximo

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-10...50
Grado de protección	IP 67

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	clase B
Clase de protección láser	2	

Datos mecánicos

Carcasa	rectangular
Dimensiones [mm]	75 x 27 x 62
Materiales	PBT
Material de la lente	PMMA

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Disponibilidad	1 x LED, verde
------------	----------------	----------------

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Conector: 1 x M12; codificación: A





Barrera fotoeléctrica, emisor

OLSLOOKG/US-100

Conexión

