




Sistema réflex

OSR-FPKG



Características del producto		
Tipo de luz		luz infrarroja
Carcasa		rectangular
Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento		Sistema réflex
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación [V]		10...55 DC
Consumo de corriente [mA]		30; ((24 V))
Clase de protección		II
Protección contra inversiones de polaridad		sí
Tipo de luz		luz infrarroja
Longitud de onda [nm]		950
Salidas		
Alimentación		PNP
Función de salida		modo luz / oscuridad; (programable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]		2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]		250
Frecuencia de conmutación DC [Hz]		100



Sistema réflex

OSR-FPKG

Protección contra cortocircuitos		sí	
Tipo de protección contra cortocircuitos		pulsada	
Resistente a sobrecargas		sí	
Rango de detección			
Alcance con respecto al reflector		[m]	10; (Reflector «nido de abeja» Ø 80 E20005)
Alcance ajustable		sí	
Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente		[°C]	-25...80
Grado de protección		IP 65	
Homologaciones / pruebas			
CEM		EN 60947-5-2	
MTTF		[años]	632
Datos mecánicos			
Peso		[g]	275
Carcasa		rectangular	
Dimensiones		[mm]	80 x 28 x 95
Materiales		PPO modificado	
Material de la lente		vidrio	
Orientación de la óptica		óptica lateral	
Indicaciones / elementos de mando			
Indicación		Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
Accesorios			
Componentes incluidos		Escuadra de fijación: 1, E20210 destornillador	
Notas			
Cantidad por pack		1 unid.	
Conexión eléctrica			
Bornes de conexión: ...1,5 mm²; Prensaestopa: M20 X 1,5			
Conexión			

