




Sensor de temperatura por infrarrojos

OWS-7520-ABOA



Características del producto

Carcasa

cilíndrico

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]

20...250 AC/DC

Resistente a inversiones de polaridad

no

Salidas

Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]

10,5

Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V]

10,5

Corriente de carga mínima [mA]

15

Corriente residual máx. [mA]

7

Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA]

200; (250 (...50 °C))

Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]

50

Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA]

1500; (10 ms / 0,5 Hz)

Frecuencia de conmutación AC [Hz]

20

Frecuencia de conmutación DC [Hz]

25

Protección contra cortocircuitos

no

Resistente a sobrecargas

no



Sensor de temperatura por infrarrojos

OWS-7520-ABOA


Rango de detección		
Rango de detección - histéresis	[%]	1...15
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...60
Grado de protección		IP 65
Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	clase B
Datos mecánicos		
Carcasa		cilíndrico
Dimensiones	[mm]	Ø 58 / L = 150
Materiales		Carcasa: latón con revestimiento de bronce blanco
Material de la lente		vidrio
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
Notas		
Notas	Recomendación: después de un cortocircuito comprobar que el equipo funciona correctamente.	
Cantidad por pack		1 unid.

Conexión eléctrica

Conector: 1 x 7/8"



Conexión



Nota : fusible miniatura según IEC60127-2 hoja 1 ≤ 2 A de acción rápida