




## Sensor de presión para neumática

PQ-010-RHR18-QFNKG/AS/



- 1 conexión para la presión principal G 1/8 Par de apriete < 8 Nm profundidad de atornillado < 7,5 mm
- 2 Par de apriete < 0,5 Nm
- 3 indicadores LED Unidad de indicación / Estado de conmutación
- 4 pantalla alfanumérica 4 dígitos
- 5 botón de programación



### Características del producto

Número de entradas y salidas	Número de salidas digitales: 2
Rango de medición [bar]	-1...10
Conexión de proceso	conexión de rosca G 1/8 rosca interno

### Campo de aplicación

Característica especial	Contactos dorados
Aplicación	para aplicaciones industriales
Fluidos	aire comprimido
Utilización con limitaciones para	otros fluidos previa solicitud
Temperatura del fluido [°C]	0...60
Presión de rotura mín. [bar]	30
Resistencia a la presión [bar]	20
Tipo de presión	presión relativa; vacío



## Sensor de presión para neumática

PQ-010-RHR18-QFNKG/AS/

Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	18...32 DC; (según MBTS/MBTP)
Consumo de corriente [mA]	< 50
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ]	100; (500 V DC)
Clase de protección	III
Protección contra inversiones de polaridad	sí
Protección contra sobretensión	sí; (< 40 V)
Retardo a la disponibilidad [s]	0,3
Perro guardián integrado	sí
Entradas/salidas	
Número de entradas y salidas	Número de salidas digitales: 2
Salidas	
Número total de salidas	2
Señal de salida	señal de conmutación
Alimentación	NPN
Número de salidas digitales	2
Función de salida	normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]	2
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]	100
Frecuencia de conmutación DC [Hz]	< 200
Protección contra cortocircuitos	sí
Tipo de protección contra cortocircuitos	pulsada
Rango de configuración / medición	
Rango de medición [bar]	-1...10
Punto de conmutación SP [bar]	-0,9...10
Punto de desconmutación rP [bar]	-0,95...9,95
En intervalos de [bar]	0,05
Precisión / variaciones	
Precisión del punto de conmutación [% del margen]	< ± 0,5
Repetibilidad [% del margen]	< ± 0,1; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K)
Exactitud señal analógica [% del margen]	< ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (configuración del valor mínimo); LS = configuración del valor límite)
Desvío de la histéresis [% del margen]	< ± 0,25
Estabilidad a largo plazo [% del margen]	< ± 0,05; (cada 6 meses)



## Sensor de presión para neumática

PQ-010-RHR18-QFNKG/AS/

Coeficiente de temperatura punto cero [% del margen por cada 10 K]	0,2; (0...60 °C)	
Coeficiente de temperatura margen [% del margen por cada 10 K]	0,2; (0...60 °C)	
<b>Tiempos de respuesta</b>		
Tiempo de respuesta [ms]	< 2,5	
Temporización ajustable dS, dr [s]	0; 0,002...5	
<b>Software / programación</b>		
Opciones de parametrización	histéresis / ventana; normalmente abierto / normalmente cerrado; función de diagnóstico; lógica de conmutación; retardo de activación/desactivación; Atenuación; Unidad de indicación	
<b>Condiciones ambientales</b>		
Temperatura ambiente [°C]	0...70	
Temperatura de almacenamiento [°C]	-25...85	
Grado de protección	IP 65	
<b>Homologaciones / pruebas</b>		
CEM	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 radiado HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5/1 kV
	EN 61000-4-6 HF conducido	10 V
Resistencia a choques	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Resistencia a vibraciones	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF [años]	443	
Directiva sobre equipos a presión	Buenas prácticas de la técnica al uso; aplicable para fluidos del grupo 2; fluidos del grupo 1 previa solicitud	
<b>Datos mecánicos</b>		
Peso [g]	85,5	
Materiales	PBT; FKM; poliéster	
Materiales en contacto con el fluido	latón; FKM; silicio (revestimiento); PBT	
Ciclos de presión mín.	50 millones	
Conexión de proceso	conexión de rosca G 1/8 rosca interno	
<b>Indicaciones / elementos de mando</b>		
Indicación	Unidad de indicación	4 x LED, verde
	Estado de conmutación	2 x LED, amarillo
	indicador de funcionamiento	pantalla alfanumérica, 4 dígitos
	valores de medición	pantalla alfanumérica, 4 dígitos
Unidad de indicación	bar; kPa; psi; inHg	

# PQ0834



## Sensor de presión para neumática

PQ-010-RHR18-QFNKG/AS/

### Accesorios

Accesorios (opcionales)

set de fijación para carril DIN: TH 35-7,5 / EN60715, E37340

Prolongación de rosca: 1/8", E30075

conector para tubos neumáticos: Ø 6 mm, E30076

conector para tubos neumáticos: Ø 8 mm, E30077

### Notas

Cantidad por pack


1 unid.

### Conexión eléctrica

Conector: 1 x M8; codificación: A; Contactos: dorado



### Conexión



OUT1  
OUT2

salida de conmutación  
salida de conmutación  
Salida de diagnóstico