




Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación

SFM12ABT/6M/PH

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Características del producto		
Conexión de proceso		M12 x 1
Campo de aplicación		
Fluidos		Fluidos líquidos; Fluidos gaseosos; fluidos agresivos
Temperatura del fluido	[°C]	-25...80
Resistencia a la presión	[bar]	30
Fluidos líquidos		
Temperatura del fluido	[°C]	-25...80
Fluidos gaseosos		
Temperatura del fluido	[°C]	-25...80
Datos eléctricos		
Conexión a la unidad de evaluación		VS 0200
Rango de configuración / medición		
Fluidos líquidos		
Rango de configuración	[cm/s]	3...300
Sensibilidad máxima	[cm/s]	3...60
Fluidos gaseosos		
Rango de configuración	[cm/s]	200...2000
Sensibilidad máxima	[cm/s]	200...800
Precisión / variaciones		
Gradiente de temperatura	[K/min]	15
Tiempos de respuesta		
Tiempo de respuesta	[s]	1...10
Fluidos líquidos		
Tiempo de respuesta	[s]	1...10
Fluidos gaseosos		
Tiempo de respuesta	[s]	1...10
Condiciones ambientales		
Grado de protección		IP 67

SF0528



Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación

SFM12ABT/6M/PH

Datos mecánicos	
Carcasa	Tipo con rosca
Dimensiones [mm]	M12 x 1
Nombre de la rosca	M12 x 1
Materiales	3.7035 (titanio)
Materiales en contacto con el fluido	3.7035 (titanio)
Conexión de proceso	M12 x 1


Accesorios	
Componentes incluidos	Juntas: 2 x AMF 30

Notas	
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica

Cable: 6 m, PUR; Longitud máx. del cable: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Conexión



Colores de los hilos :	
BN =	marrón
BU =	azul
BK =	negro
WH =	blanco
GY =	gris