




Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación

SFR14AACE1

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Características del producto		
Conexión de proceso		G 1/4 rosca exterior
Campo de aplicación		
Aplicación		Zona Ex 1
Temperatura del fluido	[°C]	-25...80
Resistencia a la presión	[bar]	5
Fluidos líquidos		
Aplicación		Zona Ex 1
Temperatura del fluido	[°C]	-25...80
Datos eléctricos		
Conexión a la unidad de evaluación		VS 0200 Exi
Rango de configuración / medición		
Fluidos líquidos		
Rango de configuración	[cm/s]	0...60
Sensibilidad máxima	[cm/s]	0...20
Precisión / variaciones		
Gradiente de temperatura	[K/min]	7
Tiempos de respuesta		
Tiempo de respuesta	[s]	2...20
Fluidos líquidos		
Tiempo de respuesta	[s]	2...20
Condiciones ambientales		
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Carcasa		Tipo con rosca
Materiales		PTFE
Materiales en contacto con el fluido		PTFE
Conexión de proceso		G 1/4 rosca exterior

SF0707



Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación

SFR14AAACE1


Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, TPE-S; Longitud máx. del cable: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Conexión



	Colores de los hilos :
BN =	marrón
BU =	azul
BK =	negro
WH =	blanco
GY =	gris