




Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación

SFR12ABBE0/10M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Características del producto

Conexión de proceso	G 1/2 rosca exterior
---------------------	----------------------

Campo de aplicación

Aplicación	Zona Ex 0
Temperatura del fluido [°C]	-20...60
Resistencia a la presión [bar]	30

Fluidos líquidos

Aplicación	Zona Ex 0
Temperatura del fluido [°C]	-20...60

Fluidos gaseosos

Temperatura del fluido [°C]	-20...60
-----------------------------	----------

Datos eléctricos

Conexión a la unidad de evaluación	VS 0200 Exi
------------------------------------	-------------

Rango de configuración / medición

Fluidos líquidos		
Rango de configuración [cm/s]		3...300
Sensibilidad máxima [cm/s]		3...60

Fluidos gaseosos

Rango de configuración [cm/s]		200...2000
Sensibilidad máxima [cm/s]		200...800

Precisión / variaciones

Gradiente de temperatura [K/min]		15
----------------------------------	--	----

Tiempos de respuesta

Tiempo de respuesta [s]		1...10
-------------------------	--	--------

Fluidos líquidos

Tiempo de respuesta [s]		1...10
-------------------------	--	--------

Fluidos gaseosos

Tiempo de respuesta [s]		1...10
-------------------------	--	--------

Condiciones ambientales

Grado de protección		IP 67
---------------------	--	-------

SF3212



Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación


SFR12ABBE0/10M

Datos mecánicos	
Carcasa	Tipo con rosca
Materiales	inox (1.4571 / 316Ti)
Materiales en contacto con el fluido	inox (1.4571 / 316Ti)
Conexión de proceso	G 1/2 rosca exterior

Notas	
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica	
Cable: 10 m, TPE-S; Longitud máx. del cable: 100 m; 5 x 0,34 mm²	

Conexión	
----------	--



	Colores de los hilos :
BN =	marrón
BU =	azul
BK =	negro
WH =	blanco
GY =	gris