


STM12ZBB/S001

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Conexión de proceso	M12 x 1,75
---------------------	------------

Aplicación	altas temperaturas
------------	--------------------

Fluidos	Fluidos líquidos; Fluidos gaseosos
Resistencia a la presión [bar]	30

Aplicación	altas temperaturas
------------	--------------------

Temperatura del fluido	[°C]	0...120
------------------------	------	---------

Temperatura del fluido	[°C]	0...100
------------------------	------	---------

Datos eléctricos

evaluación	13 0100
------------	---------

Fluidos líquidos

Rango de configuración	[cm/s]	3...300
------------------------	--------	---------

Sensibilidad máxima	[cm/s]	3...60
---------------------	--------	--------

Rango de configuración	[cm/s]	200...1500
------------------------	--------	------------

Sensibilidad máxima	[cm/s]	200...800
---------------------	--------	-----------

Precisión / variaciones


ST1304



Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación

STM12ZBB/S001

Tiempos de respuesta		
Tiempo de respuesta	[s]	1...10
Fluidos líquidos		
Tiempo de respuesta	[s]	1...10
Fluidos gaseosos		
Tiempo de respuesta	[s]	1...10
Condiciones ambientales		
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Carcasa		Tipo con rosca
Dimensiones	[mm]	M12 x 1,75
Nombre de la rosca		M12 x 1,75
Materiales		inox (1.4571 / 316Ti)
Conexión de proceso		M12 x 1,75
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		
Cable: 2 m, PUR; Longitud máx. del cable: 100 m; 4 x 0,25 mm²		
Conexión		



Colores de los hilos :	
BN =	marrón
GN =	verde
WH =	blanco
YE =	amarillo