




Enc der incremental con eje macizo

RU-0500-I05/L2

Art culo descatalogado

Art culos alternativos: RUP500 + E12402
Al seleccionar un art culo alternativo tenga en cuenta que los datos t cnicos pueden variar.



Caracter�sticas del producto		
Resoluci�n		500 impulsos
Versi�n del eje		eje macizo
Di�metro del eje [mm]		6
Campo de aplicaci�n		
Principio de funcionamiento		incremental
Datos el�ctricos		
Tolerancia de tensi�n de alimentaci�n [%]		10
Tensi�n de alimentaci�n [V]		5 DC
Consumo de corriente [mA]		< 120
Salidas		
Alimentaci�n		TTL
Corriente m�xima por cada salida [mA]		20
Frecuencia de conmutaci�n [kHz]		300
Desfase canal A y B [�]		90
Rango de configuraci�n / medici�n		
Resoluci�n		500 impulsos
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente [�C]		-40...100



Encóder incremental con eje macizo

RU-0500-I05/L2

Nota sobre la temperatura ambiente	con cable tendido fijo: -40 °C
Humedad relativa del aire máx. [%]	98
Grado de protección	IP 64; (en la parte de la carcasa: IP 67; en la parte del eje: IP 64)

Homologaciones / pruebas

Resistencia a choques	200 g
Resistencia a vibraciones	30 g
MTTF [años]	190

Datos mecánicos

Peso [g]	489,8
Dimensiones [mm]	Ø 58 / L = 46,7
Materiales	aluminio
Velocidad de rotación máx. mecánica [U/min]	16000
Par de apriete inicial máx. [Nm]	1
Temperatura de referencia par de apriete [°C]	20
Versión del eje	eje macizo
Diámetro del eje [mm]	6
Material del eje	1.4104 (acero)
Carga máx. axial en el extremo del eje [N]	10
Carga máx. radial en el extremo del eje [N]	20
Brida de fijación	Brida de unión

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR; Longitud máx. del cable: 100 m; radial, puede usarse axialmente

marrón	A
verde	A invertido
gris	B
rosa	B invertido
rojo	índice 0
negro	índice 0 invertido
azul	L+ sensor
blanco	0V sensor
marrón / verde	L+ (Up)
blanco / verde	0V (Un)
violeta	Avería invertido
pantalla	Carcasa

Diagramas y curvas

Diagrama de impulsos	giro en el sentido de las agujas del reloj (vista sobre el eje)
----------------------	--