


# TK7310



## Detector de temperatura con ajuste intuitivo del punto de conmutación

TK-050CLFN14-QSPKG / US



Características del producto	
Número de entradas y salidas	Número de salidas digitales: 2
Rango de medición	-25...140 °C      -13...284 °F
Conexión de proceso	conexión de rosca 1/4" NPT
Longitud de instalación EL [mm]	50
Campo de aplicación	
Característica especial	Contactos dorados
Elemento de medición	1 x Pt 1000; (según DIN EN 60751, clase A)
Fluidos	fluidos líquidos y gaseosos
Temperatura del fluido [°C]	-40...145
Resistencia a la presión [bar]	400
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	9,6...32 DC; ("supply class 2" según cULus)
Consumo de corriente [mA]	< 30
Clase de protección	III
Protección contra inversiones de polaridad	sí
Retardo a la disponibilidad [s]	0,5
Entradas/salidas	
Número de entradas y salidas	Número de salidas digitales: 2
Salidas	
Número total de salidas	2
Señal de salida	señal de conmutación
Alimentación	PNP
Número de salidas digitales	2
Función de salida	normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]	2
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]	500



## Detector de temperatura con ajuste intuitivo del punto de conmutación

TK-050CLFN14-QSPKG / US

Protección contra cortocircuitos	sí
Tipo de protección contra cortocircuitos	pulsada
Resistente a sobrecargas	sí

### Rango de configuración / medición

Rango de medición	-25...140 °C	-13...284 °F
Punto de conmutación SP	-20...140 °C	-4...284 °F

### Precisión / variaciones

Influencia de la temperatura por cada 10 K	[K]	0,1 **)
Repetibilidad	[K]	± 0,1
Precisión de configuración	[K]	± 3

### Tiempos de respuesta

Tiempo de respuesta dinámico T05 / T09	[s]	1 / 3; (según DIN EN 60751)
--	-----	-----------------------------

### Software / programación

Ajuste del punto de conmutación	Anillos de ajuste
---------------------------------	-------------------

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-40...80
Nota sobre la temperatura ambiente		con la temperatura del fluido: < 80 °C -40...50 °C con la temperatura del fluido: < 145 °C
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-40...100
Grado de protección		IP 67

### Homologaciones / pruebas

CEM	DIN EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 radiado HF	10 V/m
	DIN EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF conducido	10 V
Resistencia a choques	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Resistencia a vibraciones	DIN EN 60068-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[años]	643
Homologación UL	Número de homologación UL	K018

### Datos mecánicos

Peso	[g]	101
Materiales		inox (1.4404 / 316L); PC; PBT; FKM
Materiales en contacto con el fluido		inox (1.4404 / 316L); FKM
Conexión de proceso		conexión de rosca 1/4" NPT
Diámetro de la sonda	[mm]	6
Longitud de instalación EL	[mm]	50

### Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Estado de conmutación	2 x LED, amarillo
------------	-----------------------	-------------------

# TK7310



## Detector de temperatura con ajuste intuitivo del punto de conmutación

TK-050CLFN14-QSPKG / US

### Notas


Notas	** ) en caso de variación con respecto a las condiciones de referencia 25 °C Los valores de precisión son aplicables para agua en movimiento.
Cantidad por pack	1 unid.

### Conexión eléctrica

Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado



### Conexión



identificación de colores según DIN EN 60947-5-2

Colores de los hilos :

BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco