


AL1421



带EtherNet/IP接口的IO-Link主站
IO-Link Master PFL EIP 4P IP69K



应用		
应用		卫生系统；用于现场应用的I/O模块
菊花链功能		电源；现场总线接口
电气数据		
工作电压	[V]	20...28 DC; (US ; 按照SELV/PELV)
电流损耗	[mA]	300...3900; (US)
防护等级		III
附加电源	[V]	20...30 DC; (UA)
执行器电源UA		
当前负载总数最大值	[A]	8
每个端口电流负载	[A]	2; (可设定: 0...2; 出厂设定: 2)
传感器电源US		
当前负载总数最大值	[A]	3.6
每个端口电流负载	[A]	2; (可设定: 0...2; 出厂设定: 0,45)
总的输入/输出		
输入和输出总数		12; (可配置)
输入和输出总数		数字输入数: 4; 数字输出数量: 8



带EtherNet/IP接口的IO-Link主站

IO-Link Master PFL EIP 4P IP69K

输入		
数字输入数	4; (IO-Link Port Class B: 4 x 1)	
开关级别高	[V]	11...30
开关级别低	[V]	0...5
数字输入保护短路	有	
输出		
数字输出数量	8; (IO-Link Port Class B: 4 x 2)	
短路保护	有	
执行器电源UA		
每个输出最大电流负载	[mA]	2000
传感器电源US		
每个输出最大电流负载	[mA]	2000
接口		
通信接口	Ethernet; IO-Link	
Ethernet - EtherNet/IP		
传输标准	10Base-T; 100Base-TX	
传输率	10 MBit/s; 100 MBit/s	
协议	EtherNet/IP	
出厂设置	IP地址: 192.168.1.250	
	子网络面具: 255.255.255.0	
	gateway IP adresse: 0.0.0.0	
	MAC address: 参见型号标示	
接口说明	DHCP, BOOTP, static	
	DLR (Device Level Ring)	
	支持的网络拓扑: 线	
	环	
IO-Link Master		
传递类型	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
端口数量等级B	4	
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...60
存储温度	[°C]	-25...85
允许最大的相对空气湿度	[%]	90
外壳防护等级	IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (运行带不锈钢保护盖: IP 69K)	
防护等级(NEMA 250)	6P	
污染度	2	
化学介质	ISO 16750-5	HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
抗冲击	DIN EN 60068-2-27	

AL1421



带EtherNet/IP接口的IO-Link主站

IO-Link Master PFL EIP 4P IP69K

抗震	DIN EN 60068-2-64 2009-04	
	DIN EN 60068-2-6 2008-10	
MTTF [年]		60

机械技术数据		
重量 [g]		351.8
原材料	外壳: PA 灰色; 插座: 不锈钢(1.4404 / 316L)	
密封材料	EPDM	

附件		
供货范围	保护盖: 1 x M12, 特种钢, E12542	

注释		
注释	其他的信息请您参见使用说明书	
包装单位	1 件	

电气连接

电气连接 - Ethernet

接插件: M12; 译码: D; 密封圈: EPDM



IN / OUT XF1, XF2

1	TX +
2	RX +
3	TX -
4	RX -
5	不接线

电气连接 - 电源 IN

接插件: M12; 译码: L



XD1

1	+ 24 V DC (US) 棕色
2	GND (UA) 白色
3	GND (US) 蓝色
4	+ 24 V DC (UA) 黑色
5	FE 灰色



带EtherNet/IP接口的IO-Link主站

IO-Link Master PFL EIP 4P IP69K

电气连接 - 电源 OUT

接插件：M12; 译码：L; 密封圈：EPDM




XD2

1	+ 24 V DC (US) 棕色
2	GND (UA) 白色
3	GND (US) 蓝色
4	+ 24 V DC (UA) 黑色
5	FE 灰色

电气连接 - 系统接口

接插件：M12; 译码：A; 密封圈：EPDM



IO-Link Port Class B X1...X4

1	传感器电源 (US) L +
2	执行器电源 / 数字输出 (UA) L+
3	传感器电源 (US) L-
4	C/Q IO-Link
5	执行器电源 (UA) L-