

SIR11ABBFPKG/US-100-IPF



Detector de circulación de fluidos

SIR11ABBPKG/US-100-IPF

Clase de protección	III
Protección contra inversiones de polaridad	sí
Retardo a la disponibilidad [s]	10
Entradas/salidas	
Número de entradas y salidas	Número de salidas digitales: 1
Salidas	
Número total de salidas	1
Señal de salida	señal de conmutación
Alimentación	PNP
Número de salidas digitales	1
Función de salida	normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]	2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]	250
Protección contra cortocircuitos	sí
Tipo de protección contra cortocircuitos	pulsada
Resistente a sobrecargas	sí
Rango de configuración / medición	
Longitud de varilla L [mm]	55
Fluidos líquidos	
Rango de configuración [cm/s]	3...300
Sensibilidad máxima [cm/s]	3...100
Fluidos gaseosos	
Rango de configuración [cm/s]	200...3000
Sensibilidad máxima [cm/s]	200...800
Precisión / variaciones	
Repetibilidad [cm/s]	1...5
Nota sobre la repetibilidad	para agua 5...100 cm/s; 25 °C Configuración de fábrica
Deriva de temperatura [cm/s x 1/K]	0.1; (para agua 5...100 cm/s; 10...70 °C)
Gradiente de temperatura [K/min]	300
Precisión del punto de conmutación [cm/s]	± 2...± 10; (para agua 5...100 cm/s; 25 °C; Configuración de fábrica)
Histéresis [cm/s]	2...5; (para agua 5...100 cm/s; 25 °C; Configuración de fábrica)
Tiempos de respuesta	
Tiempo de respuesta [s]	1...10
Software / programación	
Ajuste del punto de conmutación	botón pulsador

SI6800



Detector de circulación de fluidos

SIR11ABBFPKG/US-100-IPF

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Grado de protección		IP 67; IP 69K

Homologaciones / pruebas

CEM	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Resistencia a choques	DIN EN 60068-2-27	50 g (11 ms)
Resistencia a vibraciones	DIN EN 60068-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[años]	298

Datos mecánicos

Peso	[g]	440
Materiales	inox (1.4404 / 316L); PC; PBT-GF20; EPDM/X; Junta de estanqueidad: FKM	
Materiales en contacto con el fluido	1.4435 (inox / 316L); acabado: Ra < 0,4 / Rz 4	
Conexión de proceso	G 1 Aseptoflex Vario	

Indicaciones / elementos de mando


Indicación	función	10 x LED, tricolor
------------	---------	--------------------

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado



Conexión

