


ANT515



RFID读写头HF

DTRHF KQRWIDUS03-



- 1 LED
- 2 感应面



应用			
应用	对运输设备目标物的检测		
无线电核准	美国；加拿大；EU/RED; 澳大利亚；日本；中国；台湾；印度；新加坡；乌克兰；马来西亚		
关于无线电认证的说明	适用欧盟无线电设备指令2014/53/EU (RED) 的国家列表可在“下载”下找到。		
电气数据			
工作电压	[V]	19.2...28.8 DC; (仅通过DTE10x估算单位供电 (符合 EN 60950-1标准))	
电流损耗	[mA]	< 50	
防护等级		III	
工作频率	[MHz]	13,56	
RFID标准		ISO 15693	
监控范围			
前面读写头距离	[mm]	120	
侧面读写头距离	[mm]	100	
至ID目标的距离	[mm]	参照30 mm硬币标签及安装在金属上的天线; I-CODE SLI	≤ 32
接口			
通信接口	DATA / DTE10x		
工作条件			
环境温度	[°C]	-20...60	
存储温度	[°C]	-25...80	
外壳防护等级		IP 67; IP 69K	
认证/测试			
EMC电磁兼容	DIN EN 61000-6-2		
抗冲击	EN 60068-2-27		50 g 11 ms / 40 g (6 ms, 持续)
抗震	EN 60068-2-6		20 g 10...2000 Hz
无线电许可	EN 302 291-1 V1.1.1 / EN 302 291-2 V1.1.1		
MTTF	[年]	457.9	
机械技术数据			
重量	[g]	80	

ANT515



RFID读写头HF

DTRHF KQRWIDUS03-

外壳	矩形的
安装	非齐平安装
尺寸 [mm]	20 x 7 x 48
原材料	PBT; TPE-U; 特种钢


显示器/操作件		
显示	操作	1 x LED, 绿色
	TAG通讯	1 x LED, 黄色

注释	
包装单位	1 件

电气连接

电缆: 1 m, PUR; 3 x 0.14 mm²

接插件: 1 x M12; 译码: A



接口

