




Detector de circulación de fluidos

SCR14ADBFPKG/US

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: SI5000 + E40099

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Características del producto

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 1 |
| Conexión de proceso          | G 1/4 rosca exterior           |

Campo de aplicación

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Aplicación                     | Alta presión     |
| Fluidos                        | Fluidos líquidos |
| Temperatura del fluido [°C]    | -25...80         |
| Resistencia a la presión [bar] | 300              |

Datos eléctricos

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Tensión de alimentación [V]                | 20...36 DC |
| Consumo de corriente [mA]                  | < 45       |
| Protección contra inversiones de polaridad | sí         |
| Retardo a la disponibilidad [s]            | < 20       |

Entradas/salidas

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 1 |
|------------------------------|--------------------------------|

Salidas

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Número total de salidas | 1                    |
| Señal de salida         | señal de conmutación |



## Detector de circulación de fluidos

SCR14ADBFPKG/US

|                                                                 |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Alimentación                                                    | PNP                                                         |
| Número de salidas digitales                                     | 1                                                           |
| Función de salida                                               | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
| Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]        | 2,5                                                         |
| Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 400                                                         |
| Protección contra cortocircuitos                                | sí                                                          |
| Tipo de protección contra cortocircuitos                        | pulsada                                                     |
| Resistente a sobrecargas                                        | sí                                                          |

### Rango de configuración / medición

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Rango de configuración [cm/s] | 3...300 |
| Sensibilidad máxima [cm/s]    | 3...60  |

### Precisión / variaciones

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Gradiente de temperatura [K/min] | 15 |
|----------------------------------|----|

### Tiempos de respuesta

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Tiempo de respuesta [s] | 1...10 |
|-------------------------|--------|

### Software / programación

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Ajuste del punto de conmutación | potenciómetro |
|---------------------------------|---------------|

### Condiciones ambientales

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
| Grado de protección       | IP 67    |

### Datos mecánicos

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Materiales                           | PBT-GF20              |
| Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4571 / 316Ti) |
| Conexión de proceso                  | G 1/4 rosca exterior  |

### Indicaciones / elementos de mando

|            |         |          |
|------------|---------|----------|
| Indicación | función | 11 x LED |
|------------|---------|----------|

### Notas

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Cantidad por pack | 1 unid. |
|-------------------|---------|

### Conexión eléctrica

Conector: 1 x M12; codificación: A





## Detector de circulación de fluidos

SCR14ADBFPKG/US

### Conexión

