




Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación

STR12ABA/US-100-H

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Características del producto		
Conexión de proceso		G 1/2 rosca exterior
Campo de aplicación		
Aplicación		altas temperaturas
Fluidos		Fluidos líquidos; Fluidos gaseosos
Temperatura del fluido	[°C]	-25...80
Resistencia a la presión	[bar]	30
Fluidos líquidos		
Aplicación		altas temperaturas
Temperatura del fluido	[°C]	-25...80
Fluidos gaseosos		
Temperatura del fluido	[°C]	-25...80
Datos eléctricos		
Conexión a la unidad de evaluación		VS 0100
Rango de configuración / medición		
Fluidos líquidos		
Rango de configuración	[cm/s]	3...300
Sensibilidad máxima	[cm/s]	3...60
Fluidos gaseosos		
Rango de configuración	[cm/s]	5...15
Precisión / variaciones		
Gradiente de temperatura	[K/min]	15

ST3004



Sensor de caudal para la conexión a una unidad de evaluación


STR12ABA/US-100-H

Tiempos de respuesta		
Tiempo de respuesta	[s]	1...10
Fluidos líquidos		
Tiempo de respuesta	[s]	1...10
Fluidos gaseosos		
Tiempo de respuesta	[s]	1...10
Condiciones ambientales		
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Carcasa		Tipo con rosca
Materiales		inox (1.4305 / 303)
Conexión de proceso		G 1/2 rosca exterior
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		

Conector: 1 x M12; codificación: A; Longitud máx. del cable: 100 m



Conexión



Colores de los hilos :
BN = marrón
WH = blanco
YE = amarillo
GN = verde