


DTM427



带CAN接口的RFID读/写头和SAE J 1939协议

DTMHF GNRWCJUS03




应用		
无线电核准	美国；加拿大；EU/RED; 澳大利亚；日本；中国；台湾；印度；新加坡；乌克兰	
关于无线电认证的说明	适用欧盟无线电设备指令2014/53/EU (RED) 的国家列表可在“下载”下找到。	
电气数据		
工作电压	[V]	9...32 DC
电流损耗	[mA]	< 50 (24 V) / < 80 (12 V)
防护等级		III
工作频率	[MHz]	13,56
RFID标准		ISO 15693
监控范围		
前面读写头距离	[mm]	180
侧面读写头距离	[mm]	65
至ID目标的距离	[mm]	≤ 40
接口		
通信接口	CAN	
CAN		
协议	J1939	
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...85
存储温度	[°C]	-40...85
外壳防护等级	IP 67; IP 69K	
认证/测试		
抗冲击	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / 重复的
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / 不重复
抗震	EN 60068-2-6	10 g 10...2000 Hz
MTTF	[年]	477
机械技术数据		
重量	[g]	139.5
外壳	螺纹结构	
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 70

DTM427



带CAN接口的RFID读/写头和SAE J 1939协议

DTMHF GNRWCJUS03

螺纹代号	M18 x 1	
原材料	外壳：特种钢；保护盖：PPS；LED窗口：PEI	
显示器/操作件		
显示	操作	1 x LED, 绿色
	CAN通讯	1 x LED, 红色
	TAG通讯	1 x LED, 黄色
注释		
注释	新加坡 未经批准使用，仅用于出口。	
包装单位	1 件	
电气连接		
接插件：1 x M12; 译码：A		
		
1	不接线	
2	U+	
3	GND	
4	CAN_H	
5	CAN_L	