


DTM428



带CAN的RFID读写头

DTMHF GBRWCODC03



应用			
无线电核准		美国；加拿大；EU/RED; 澳大利亚；日本；中国；台湾；印度；新加坡	
关于无线电认证的说明		适用欧盟无线电设备指令2014/53/EU (RED) 的国家列表可在“下载”下找到。	
电气数据			
工作电压	[V]	9...32 DC	
电流损耗	[mA]	< 50 (24 V) / < 80 (12 V)	
防护等级		III	
工作频率	[MHz]	13,56	
RFID标准		ISO 15693	
监控范围			
至ID目标的距离	[mm]		≤ 15
接口			
通信接口		CAN	
CAN			
协议		CANopen	
工作条件			
环境温度	[°C]	-40...85	
存储温度	[°C]	-40...85	
外壳防护等级		IP 67; IP 69K	
认证/测试			
抗冲击		EN 60068-2-27	40 g 6 ms / 重复的
		EN 60068-2-27	50 g 11 ms / 不重复
抗震		EN 60068-2-6	10 g 10...2000 Hz
MTTF	[年]	506	
机械技术数据			
重量	[g]	120.5	

DTM428



带CAN的RFID读写头

DTMHF GBRWCODC03

外壳	螺纹结构
安装	齐平安装
尺寸 [mm]	M18 x 1 / L = 58
螺纹代号	M18 x 1
原材料	外壳：不锈钢(1.4301/304); 保护盖：PPS; 电缆插头：PUR
拧紧扭矩 [Nm]	< 25

显示器/操作件		
显示	Preoperational Mode	1 x LED, 绿色 灯
	Operational Mode	1 x LED, 绿色 闪烁
	故障	1 x LED, 红色 闪烁
	TAG通讯	1 x LED, 黄色 灯

注释		
包装单位	1 件	

电气连接

电缆：0.8 m

1	CAN_H	
2	CAN_L	
3	GND	
4	U+	