


DTC510



RFID读写头HF

DTCHF MCRWCOUS03



- | | |
|---|--------|
| 1 | LED 黄色 |
| 2 | LED 绿色 |
| 2 | LED 红色 |



应用

无线电核准	美国；加拿大；EU/RED；澳大利亚；日本；台湾；印度；新加坡；中国；韩国；以色列
关于无线电认证的说明	适用欧盟无线电设备指令2014/53/EU (RED) 的国家列表可在“下载”下找到。

电气数据

工作电压	[V]	9...32 DC
电流损耗	[mA]	≤ 50 (24 V) / ≤ 80 (12 V)
防护等级		III
工作频率	[MHz]	13,56
RFID标准		ISO 15693

监控范围

至ID目标的距离	[mm]	≤ 60
----------	------	------

接口

通信接口	CAN
------	-----

CAN

协议	CANopen
----	---------

工作条件

环境温度	[°C]	-20...60
------	------	----------

DTC510



RFID读写头HF

DTCHF MCRWCOUS03

存储温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67; IP 69K

认证/测试		
抗冲击	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / 重复的
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / 不重复
抗震	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz


机械技术数据		
重量	[g]	180
外壳		矩形的
感应面		5个位置可选
尺寸	[mm]	40 x 40 x 54
原材料		外壳: PA; 金属件: 特种钢

显示器/操作件		
显示	Preoperational Mode	1 x LED, 绿色 灯
	Operational Mode	1 x LED, 绿色 闪烁
	TAG通讯	1 x LED, 黄色 灯
	故障	1 x LED, 红色 闪烁

注释	
注释	有关至其他ID 标签的距离，请参见相应的技术参数表 (E803xx)
包装单位	1 件

电气连接

接插件: 1 x M12, 可旋转的，制动装置加锁; 译码: A



1	不接线
2	U+
3	接地
4	CAN_H
5	CAN_L