


DTE604



带现场总线接口的紧凑型RFID设备

DTRHF HLRWENUS03



应用			
无线电核准		美国；加拿大；EU/RED; 澳大利亚；中国；韩国；日本；台湾；新加坡；印度；马来西亚；越南	
关于无线电认证的说明		适用欧盟无线电设备指令2014/53/EU (RED) 的国家列表可在“下载”下找到。	
电气数据			
工作电压	[V]	19.2...28.8 DC	
电流损耗	[mA]	500	
防护等级		III	
工作频率	[MHz]	13,56	
RFID标准		ISO 15693	
输出			
每个输出最大电流负载	[mA]	100; (max.)	
监控范围			
前面读写头距离	[mm]	600	
侧面读写头距离	[mm]	850	
注意读写头距离		100%	传输功率
至ID目标的距离	[mm]	50 mm应答器	≤ 150
		ISO卡	≤ 180
接口			
通信接口		Ethernet	
Ethernet - TCP/IP			
协议		TCP/IP	
出厂设置		IP地址：192.168.0.79	
		子网络面具：255.255.255.0	
		gateway IP adresse: 192.168.0.100	
用途型号		参数设定：数据传递	

DTE604



带现场总线接口的紧凑型**RFID**设备

DTRHF HLRWENUS03

工作条件		
环境温度	[°C]	-20...60
存储温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67

认证/测试		
抗冲击	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / 持续冲击
		50 g (11 ms) / 单次冲击
抗震	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)
MTTF	[年]	130

机械技术数据		
重量	[g]	641.5
尺寸	[mm]	113 x 118.5 x 50
原材料		PBT / PC; 特种钢; 铝

显示器/操作件		
显示	电源	1 x LED, 绿色
	LED显示	4 x LED, 黄色 信号强度 ID 标签
	状态	2 x LED, 绿色/红色 现场总线接口
	状态	2 x LED, 绿色/黄色 以太网

注释	
包装单位	1 件

电气连接 - 以太网

接插件: 2 x M12; 译码: D




ETH1 / ETH2

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

电气连接 - 电源

接插件: 1 x M12; 译码: A



DTE604



带现场总线接口的紧凑型**RFID**设备
DTRHF HLRWENUS03

PWR	
1	L+
2	数字输入/输出 2
3	L-
4	数字输入/输出 1
5	不接线