


DTE101



RFID估算单元LF/HF

DTELF/HFABRWPNU00




应用		
应用		用于最多4个ANT41x/ANT51x型读写头
电气数据		
工作电压	[V]	18...30 DC
电流损耗	[mA]	< 3000
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输出数量: 4
输出		
数字输出数量		4
每个输出最大电流负载	[mA]	500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA)
接口		
通信接口		Ethernet
出厂设置		IP地址: 192.168.0.79
		子网络面具: 255.255.255.0
		gateway IP adresse: 192.168.0.100
Ethernet - PROFINET		
协议		PROFINET
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...60
存储温度	[°C]	-20...85
外壳防护等级		IP 67



RFID估算单元LF/HF

DTELF/HFABRWPNU00

认证/测试		
抗冲击	IEC 60068-2-27	15 g 11 ms
抗震	IEC 60028-2-6	±1.6 mm (17...18 Hz) / 2 g (10...150 Hz)
MTTF	[年]	108.28
机械技术数据		
重量	[g]	393.5
尺寸	[mm]	115 x 46.2 x 85
原材料	上部: PA Grivory GV5H 桔黄色; 上部: TPE; 下部模块: GD-AISi12	
显示器/操作件		
显示	电源	1 x LED, 绿色
		1 x LED, 黄色
	PROFINET-IO	2 x LED, 红色/绿色
	Ethernet	1 x LED, 绿色
		1 x LED, 黄色
	总的输入/输出	1 x LED, 绿色
		1 x LED, 黄色
附件		
供货范围	保护盖: M12, E73004	
注释		
包装单位	1 件	
电气连接 - Ethernet		
接插件: 2 x M12; 译码: D		
		
Port 1/2		
1	TD+	
2	RD+	
3	TD-	
4	RD-	
电气连接 - 电源		
接插件: 1 x M12; 译码: A		
		




RFID估算单元LF/HF

DTELF/HFABRWPNU00

AUX	
1	24 V DC
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.
5	n.c.

电气连接 - 系统接口

接插件: 4 x M12; 译码: A



IO 1...4	
1	L+
2	IN (I/Q)
3	L-
4	OUT (C/Qo); IN (C/Qi)
5	n.c.