


DV1001



LED灯带RGBW

LED-Stripe-RGBW-250mm-IP68



应用		
应用	信号机条件	
电气数据		
工作电压	[V]	21.6...26.4 DC
额定电压DC	[V]	24; (按照SELV/PELV)
电流损耗	[mA]	400
颜色温度	[K]	4000
光通量	[lm]	红色： 101.2; 绿色： 188.8; 蓝色： 37; 白色： 285.2
关于光通量的说明	[lm]	光通量指示值对应于1米LED灯带
使用寿命	[h]	30000
输入		
数字输入输入电路	24 V PNP	
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...45
允许最大的相对空气湿度	[%]	90
海拔高度最大值	[m]	4000
外壳防护等级	IP 68	
污染度	2	
认证/测试		
许可证	IEC 62471; IEC 62031	
机械技术数据		
重量	[g]	47.8
尺寸	[mm]	265 x 14.2 x 4.5
原材料	TPU	
显示器/操作件		
显示	信号机条件	LED, multi-colour RGB
	内置照明	LED, 白色



LED灯带RGBW

LED-Stripe-RGBW-250mm-IP68

注释

包装单位1 件

电气连接

电缆: 0.3 m

接插件: M12; 译码: A



- 1 + 红色
- 2 + 绿色
- 3 GND
- 4 + 白色
- 5 + 蓝色

图表

