


E80400



RFID标签

ID-TAG/51x51/06



应用		
应用	传输系统中工件传送装置的编码	
操作温度(从站)	[°C]	-55...240
电气数据		
工作频率	[MHz]	13,56
存储大小	[bit]	896
存储器型号		EEPROM
芯片类型		ICODE SLIX
块数		28
块大小	[Byte]	4
唯一识别号 (UID)	[Byte]	8
RFID标准		ISO 15693
工作条件		
环境温度	[°C]	-55...240
注意环境温度		1,5 h 185 °C
		1 h 200 °C
		0,75 h 220 °C
		0,5 h 240 °C
		在最高环境温度下的最大停留时间
外壳防护等级		IP 68
认证/测试		
抗冲击	EN 60068-2-29	40 g 18 ms
抗震	EN 60068-2-6	10 g 10...2000 Hz
无线电许可		ISO 15693
机械技术数据		
重量	[g]	297.85
安装方式	安装在金属及非金属材料上；(螺丝紧固：隔片 E80401; 粘贴在表面)	
尺寸	[mm]	51 x 6.5 x 51
原材料		PPS
注释		
包装单位		10 件



RFID 标签

ID-TAG/51x51/06

其他数据

安装在非金属上时的读取距离(mm)

ANT410 / DTI410	20
ANT411 / DTI411	25
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	15
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	50
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	40
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	65
ANT513 / DTI513 / DTC510	100
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	50
ANT600 / DTI600	200

安装在金属上时的读取距离(mm)

ANT411 / DTI411	16
ANT421 / DTI421 / DTI425	35
ANT430 / DTI430 / DTI434	25
ANT431 / DTI431 / DTI435	40
ANT513 / DTI513	60
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	25
ANT600 / DTI600	90