



1 目标物中间



应用		
应用	传输系统中工件传送装置的编码	
操作温度 (从站)	[°C]	-25...85
峰值温度 (配件)	[°C]	90
电气数据		
工作频率	[MHz]	13,56
存储大小	[bit]	896
存储器型号	EEPROM	
芯片类型	Vigo	
块数	28	
块大小	[Byte]	4
唯一识别号 (UID)	[Byte]	8
RFID标准	ISO 15693	
读周期最大值	无限	
写周期最大值	100000	
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...85
存储温度	[°C]	-40...90
外壳防护等级	IP 67	
认证/测试		
抗冲击	DIN IEC 68-2-29	30 g 18 ms
抗震	DIN IEC 68-2-6	6 g 14...200 Hz
无线电许可	ISO 15693	
机械技术数据		
重量	[g]	5.3
外壳	螺纹结构	
安装方式	在非金属材料上安装；（螺丝紧固；粘贴在表面）	
尺寸	[mm]	M5 / L = 16.5
螺纹代号	M5	
原材料	PA 黑色	

E80347



RFID 标签

ID-TAG/M5x16,5/06

注释

包装单位	10 件
------	------

其他数据

安装在非金属上时的读取距离 (mm)	
ANT410 / DTI410	-
ANT411 / DTI411	5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	-
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	10
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	5
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	15
ANT513 / DTI513 / DTC510	25
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	5
ANT600 / DTI600	15