


E80380



RFID标签

ID-TAG/30X2,8/03 - 64 Kbit



应用		
操作温度 (从站)	[°C]	-25...85
峰值温度 (配件)	[°C]	90
电气数据		
工作频率	[MHz]	13,56
存储大小	[bit]	65536
存储器型号		FRAM
芯片类型		MB89R112
块数		256
块大小	[Byte]	32
唯一识别号 (UID)	[Byte]	8
RFID标准		ISO 15693
读周期最大值		无限
写周期最大值		无限
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...85
存储温度	[°C]	-40...90
外壳防护等级		IP 68; IP 69K
认证/测试		
无线电许可		ISO 15693
机械技术数据		
重量	[g]	3.85
安装方式		在非金属材料上安装; (螺丝紧固; 粘贴在表面)
尺寸	[mm]	Ø 30 / L = 3
原材料		PPA [ISO 1874: PA6T/6I-GF50]
注释		
包装单位		1 件

E80380



RFID 标签

ID-TAG/30X2,8/03 - 64 Kbit

其他数据

安装在非金属上时的读取距离 (mm)

ANT410 / DTI410	15
ANT411 / DTI411	20
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	10
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	30
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	25
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	40
ANT513 / DTI513 / DTC510	65
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	30
ANT600 / DTI600	115