



应用		
应用	传输系统中工件传送装置的编码	
操作温度(从站)	[°C]	-25...55
峰值温度(配件)	[°C]	75
电气数据		
工作频率	[MHz]	13,56
存储大小	[bit]	896
存储器型号	EEPROM	
芯片类型	ICODE SLIX	
块数	28	
块大小	[Byte]	4
唯一识别号 (UID)	[Byte]	8
RFID标准	ISO 15693	
读周期最大值	无限	
写周期最大值	100000	
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...55
存储温度	[°C]	-25...75
外壳防护等级	IP 66	
认证/测试		
抗冲击	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
抗震	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
无线电许可	ISO 15693	
机械技术数据		
重量	[g]	21.6
安装方式	在非金属材料上安装：（固定孔眼）	
尺寸	[mm]	40 x 31 x 4.8
原材料	ABS	
注释		
包装单位	5 件	



RFID 标签

ID-TAG/Tear Shape/06

其他数据

安装在非金属上时的读取距离 (mm)

ANT410 / DTI410	10
ANT411 / DTI411	20
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	15
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	40
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	30
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	45
ANT513 / DTI513 / DTC510	60
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	30
ANT600 / DTI600	80