




分配盒
ZDO4F035MSS0010H10



应用		
特殊的性能		无卤素；镀金触点；牵引链适用性
电气数据		
工作电压	[M]	10...30 DC; (符合cULus - Class 2标准)
防护等级		III
每个模块/插槽最大电流负载	[A]	2
当前负载总数最大值	[A]	6
输出		
电气设计		PNP
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
环境温度变化	[°C]	-5...60
外壳防护等级		IP 65; IP 67; IP 68
机械技术数据		
重量	[g]	650
原材料		PBT-GF20; 黄铜 镀镍的
模制主体材料		PBT-GF 20 /黄铜, 镀镍的



分配盒

ZDO4F035MSS0010H10

中央分配器的端口数量	4	
接插件型号	M8	
牵引链适用性	有	
牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲直径	min. 10 x 电缆直径
	传播速度	用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	弯曲周期	> 5 Mio.
	扭转应力	± 180 °/m

显示器/操作件

显示	开关状态	4 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色

附件

附件(可选)	保护盖: M8, E73005	
	DIN轨道适配器:, E73006	

注释

包装单位	1 件
------	-----


电气连接

电缆: 10 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 6.4 mm; 4 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm) + 2 x 0.75 mm² (21 x Ø 0.2 mm)

电气连接 - 插槽

接插件: 4 x M8; 译码: A; 成型体: PBT-GF 20 /黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的





	芯线颜色：
BN =	棕色
BU =	蓝色
GN =	绿色
GY =	灰色
WH =	白色
YE =	黄色