




分配盒

ZDO8F039MSS0000---STGH120MSS



应用		
特殊的性能		镀金触点
电气数据		
工作电压	[V]	15...30 DC; (符合cULus - Class 2标准)
防护等级		III
每个模块/插槽最大电流负载	[A]	2
当前负载总数最大值	[A]	2
输出		
电气设计		PNP
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
环境温度变化	[°C]	-5...60



分配盒

ZDO8F039MSS0000---STGH120MSS


外壳防护等级		IP 67; IP 68; (1m / 7天)	
机械技术数据			
重量	[g]	128.5	
原材料		PBT-GF20; 黄铜 镀镍的	
模制主体材料		PBT-GF 20 /黄铜, 镀镍的	
中央分配器的端口数量		8	
接插件型号		M8	
显示器/操作件			
显示	开关状态	8 x LED, 黄色	
	操作	1 x LED, 绿色	
附件			
附件(可选)		保护盖: M8, E73005	
注释			
包装单位		1 件	
电气连接 - 接口			
接插件: 1 x M12; 成型体: PBT-GF 20 /黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.8...1.5 Nm			



分配盒

ZDO8F039MSS0000---STGH120MSS

接口



电气连接 - 插槽

接插件: 8 x M8; 译码: A; 成型体: PBT-GF 20 / 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.8...1.5 Nm

