


UIT514



Sensor ultrasónico

UIA06000F2KG/US



1 botón de aprendizaje



Características del producto

Alimentación	NPN
Función de salida	normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)
Alcance [mm]	350...6000; (Target: 400 x 400 mm)
Carcasa	Tipo con rosca
Dimensiones [mm]	M30 x 1,5 / L = 103,8

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	10...30 DC
Consumo de corriente [mA]	< 30
Clase de protección	III
Protección contra inversiones de polaridad	sí
Retardo a la disponibilidad [s]	< 0,3
Frecuencia del transductor [kHz]	75

Entradas/salidas

Número de entradas y salidas	Número de salidas digitales: 1; Número de salidas analógicas: 1
------------------------------	---

Salidas

Número total de salidas	2
Señal de salida	señal de conmutación; señal analógica
Alimentación	NPN
Número de salidas digitales	1
Función de salida	normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V]	2,2
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA]	100
Frecuencia de conmutación DC [Hz]	1
Número de salidas analógicas	1

UIT514



Sensor ultrasónico

UIA06000F2KG/US

Salida analógica de tensión	[V]	0...10
Resistencia mín. de carga	[Ω]	3000
Protección contra cortocircuitos		sí
Resistente a sobrecargas		sí

Rango de detección		
Alcance	[mm]	350...6000; (Target: 400 x 400 mm)
Zona ciega	[mm]	350
Ángulo de apertura cilíndrico	[°]	15; (±2)
Variación máx. del ángulo de 90° entre sensor/objeto	[°]	± 4

Precisión / variaciones		
Compensación de temperatura		sí
Histéresis	[%]	1
Deriva del punto de conmutación	[%]	-5...5
Error de linealidad de la salida analógica	[%]	<3
Repetibilidad		1 %
Resolución	[mm]	3
Observaciones sobre precisión / variación		Los valores indicados se alcanzan tras un tiempo de calentamiento de como mínimo 20 minutos.

Tiempos de respuesta		
Tiempo de respuesta	[ms]	< 600; (salida analógica)

Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...70
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-30...80
Grado de protección		IP 67

Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 radiado HF	3 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF conducido	3 V
	EN 55011	clase A
Resistencia a vibraciones	EN 60068-2-6 Fc	(10-55) Hz 1 mm de amplitud, periodo de oscilación 5 min., 30 min. por cada eje con resonancia o 55 Hz
Resistencia a choques	EN 60068-2-27 Ea	30 g 11 ms semisinusoidal; respectivamente 3 choques en cada sentido de los 3 ejes de coordenadas
MTTF	[años]	114
Homologación UL	Ta	-20...70 °C
	alimentación de tensión	Class 2
	Número de registro UL	E174191

Datos mecánicos		
Peso	[g]	242

UIT514



Sensor ultrasónico

UIA06000F2KG/US

Carcasa	Tipo con rosca	
Dimensiones [mm]	M30 x 1,5 / L = 103,8	
Nombre de la rosca	M30 x 1,5	
Materiales	inox (1.4404 / 316L); PA; Vitrocerámica con polvo epoxídico	
Par de apriete [Nm]	100	

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Estado de conmutación	2 x LED, amarillo
	eco	1 x LED, verde
Función Teach	sí	

Accesorios


Componentes incluidos	tuercas de fijación: 2, Acero inoxidable
-----------------------	--

Notas


Notas	tensión de alimentación "supply class 2" según cULus
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica

Conector: 1 x M12; codificación: A




Conexión





Diagramas y curvas



- 1 Distancia
- 2 Haz de sonido estándar
- 3 Haz de sonido medio
- 4 Haz de sonido estrecho