




Características del producto		
Rango de medición de vibraciones	[g]	-40...40
Rango de frecuencia	[Hz]	0...4500
Principio de medición		capacitivo
Campo de aplicación		
Característica especial		Cable apantallado; Aptitud para cadenas portacables
Datos eléctricos		
Tensión de polarización DC	[V]	11...16
Corriente operativa	[mA]	4...6
Resistencia de aislamiento mín.	[MΩ]	100; (500 V DC)
Clase de protección		III
Resistente a inversiones de polaridad		sí
Tipo de sensor		sistema microelectromecánico (MEMS)
Rango de configuración / medición		
Rango de medición de vibraciones	[g]	-40...40
Rango de frecuencia	[Hz]	0...4500
Principio de medición		capacitivo
Sensibilidad cruzada máx.	[%]	5
Número de ejes de medición		3
Precisión / variaciones		
Precisión		0...3 kHz: +/- 10 % 3...4,5 kHz: 3 dB

**Acelerómetro**

VIBRATION SENSOR

Sensibilidad de medición	100 mV/g
Desvío de la linealidad [% del margen]	2

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-30...85
Temperatura de almacenamiento [°C]	-30...100
Grado de protección	IP 67; IP 68; IP 69K

Homologaciones / pruebas

CEM	DIN EN 61000-6-2	
	DIN EN 61000-6-3	
Resistencia a choques	DIN EN 60068-2-27	50 g 11 ms
Resistencia a vibraciones	DIN EN 60068-2-6	20 g / 10...3000 Hz
MTTF [años]	529	

Datos mecánicos

Peso	[g]	187,2	
Tipo de montaje		tornillo de montaje	
Dimensiones	[mm]	26,2 x 47,3 x 11,6	
Materiales		Carcasa: inox (1.4404 / 444)	
Par de apriete	[Nm]	3,5	
Aptitud para cadenas portacables		sí	
Aptitud para cadenas portacables		radio de curvatura para uso flexible	mín. 10 x diámetro del cable
		Radio de curvatura para instalación fija	mín. 4 x diámetro del cable

Accesorios

Componentes incluidos	tornillo de cabeza hexagonal interior : 1 x M5 x 12
-----------------------	---

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Cable: 3 m, PUR, Ø 4,9 mm, apantallado; Longitud máx. del cable: 250 m; apantallado (conectado a la carcasa); 5 x 0,14 mm²

marrón IEPE X
 blanco IEPE Z
 azul GND
 negro autotest
 gris IEPE Y
 amarillo pantalla