




产品特征		
电气设计		PNP
输出功能		常开
感应距离	[mm]	15
外壳		螺纹结构
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 45
应用		
特殊的性能		镀金触点；增长的感应距离；校正系数K=1；抗电磁干扰的
应用		适用于工业、移动、冷却和润滑应用；工业应用/工厂自动化
抗电磁干扰的		有
电磁场抗扰度最大值	[mT]	300
电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
电流损耗	[mA]	< 20
防护等级		III
反相保护		有
输出		
电气设计		PNP
输出功能		常开
开关量输出DC电压降最大值	[V]	2.5
开关量输出DC的持续电流负载	[mA]	100
开关频率DC	[Hz]	2000
短路保护		有
过载保护		有
监控范围		
感应距离	[mm]	15
实际感应距离 Sr	[mm]	15 ± 10 %
工作距离	[mm]	0...12.15
增长的感应距离		有



电感式接近开关

IGB3015-BPKG/K1/US-104

精度/偏差			
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 1 / 黄铜: 1 / 铝: 1 / 铜: 1	
迟滞	[Sr的百分比]	3...15	
开关点偏移	[Sr的百分比]	-10...10	
校正系数K=1		有	
工作条件			
环境温度		[°C]	-40...85
外壳防护等级		IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K	
认证/测试			
EMC电磁兼容	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD	
	EN 61000-4-3 HF电磁场辐射	10 V/m	
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV	
	EN 61000-4-6 射频场感应的传导抗扰度	10 V	
	EN 55011	等级B	
抗振强度	EN 60068-2-6 Fc	20 g 11 ms半正弦; 3个坐标轴中每个方向3个冲击	
抗冲击	EN 60068-2-27 Ea	100 g 11 ms半正弦; 3个坐标轴中每个方向3个冲击	
持续抗冲击性	EN 60068-2-27	40 g 6 ms; 3个坐标轴中每个方向4000个冲击	
快速温度变化	EN 60068-2-14 Na	TA = - 4 0 °C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50个周期	
喷盐试验	EN 60068-2-52 Kb	严格等级5 (4个检测周期)	
MTTF	[年]	465	
包括嵌入式软件		有	
UL认证	Ta	-25...70 °C	
	Enclosure type	Type 1	
	电源	Limited Voltage/Current	
	UL认证编号	A005	
	文件数量UL	E174191	
机械技术数据			
重量	[g]	37.8	
外壳		螺纹结构	
安装		非齐平安装	
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 45	
螺纹代号		M18 x 1	
原材料		黄铜 白青铜-镀层; 感应面: LCP 白色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 黄铜 白青铜-镀层	
显示器/操作件			
显示	开关状态	4 x LED, 黄色	
附件			
供货范围		固定螺母: 2	
注释			
包装单位		1 件	




电感式接近开关


IGB3015-BPKG/K1/US-104

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的



接口



图表

安装

