




应用		
应用		卫生系统；用于现场应用的I/O模块
菊花链功能		现场总线接口
电气数据		
工作电压	[V]	20...28 DC; (US ; 按照SELV/PELV)
电流损耗	[mA]	300...3900; (US)
防护等级		III
传感器电源US		
当前负载总数最大值	[A]	3.6



带EtherNet/IP接口的IO-Link主站

IO-Link Master DL EIP 8P IP69K

总的输入/输出	
输入和输出总数	16; (可配置)
输入和输出总数	数字输入数: 16; 数字输出数量: 8
输入	
数字输入数	16; (IO-Link Port Class A: 8 x 2)
开关级别高 [V]	11...28
开关级别低 [V]	0...5
数字输入保护短路	有
输出	
数字输出数量	8; (IO-Link Port Class A: 8 x 1)
每个输出最大电流负载 [mA]	300
短路保护	有
接口	
通信接口	Ethernet; IO-Link
Ethernet - EtherNet/IP	
传输标准	10Base-T; 100Base-TX
传输率	10 MBit/s; 100 MBit/s
协议	EtherNet/IP
出厂设置	IP地址: 192.168.1.250
	子网络面具: 255.255.255.255
	gateway IP adresse: 0.0.0.0
	MAC address: 参见型号标示
接口说明	DHCP, BOOTP, static
	DLR (Device Level Ring)
	支持的网络拓扑: 线
	环
Ethernet - Internet of Things	
传输标准	10Base-T; 100Base-TX
传输率	10 MBit/s; 100 MBit/s
协议	MQTT JSON
出厂设置	IP地址: 169.254.x.x
	子网络面具: 255.255.0.0
	gateway IP adresse: 0.0.0.0
	MAC address: 参见型号标示
接口说明	安全协议: HTTPS
IO-Link Master	
传递类型	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link revision	1.1
端口数量等级A	8
工作条件	
环境温度 [°C]	-25...60
存储温度 [°C]	-25...85
允许最大的相对空气湿度 [%]	90
外壳防护等级	IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (运行带不锈钢保护盖: IP 69K)



带EtherNet/IP接口的IO-Link主站

IO-Link Master DL EIP 8P IP69K

防护等级（ NEMA 250 ）	6P	
污染度	2	
化学介质	ISO 16750-5	HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA

认证/测试

EMC电磁兼容	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
抗冲击	DIN EN 60068-2-27	
抗震	DIN EN 60068-2-64 2009-04	
	DIN EN 60068-2-6 2008-10	

机械技术数据

重量	[g]	365.5
原材料	外壳： PA 灰色；插座： 不锈钢(1.4404 / 316L)	
密封材料	EPDM	

附件

供货范围	保护盖： 1 x M12, 特种钢, E12542
------	---------------------------

注释

注释	其他的信息请您参见使用说明书
包装单位	1 件

电气连接 - Ethernet

接插件： M12; 译码： D; 密封圈： EPDM	

EtherNet/IP X21, X22

1	TX +
2	RX +
3	TX -
4	RX -
5	不接线

IoT X23

1	TX +
2	RX +
3	TX -
4	RX -
5	不接线



带EtherNet/IP接口的IO-Link主站

IO-Link Master DL EIP 8P IP69K

电气连接 - 电源

接插件：M12; 译码：A




X31

1	+ 24 V DC (US)
2	不接线
3	GND (US)
4	不接线

电气连接 - 系统接口

接插件：M12; 译码：A; 密封圈：EPDM



IO-Link Port Class A X01...X08

1	传感器电源 (US) L+
2	数字输入
3	传感器电源 (US) L-
4	C/Q IO-Link
5	不接线