


AL2400



IO-Link CompactLine模組

IO-Link module 4 x 2 DI IP 67



電氣數據		
工作電壓	[V]	18...30 DC; (符合cULus - Class 2標準)
電流損耗	[mA]	< 50
感測器電源US		
每個端口電流負載	[A]	0.1
總的輸入/輸出		
輸入和輸出總數		數字輸入數: 8
輸入		
數字輸入數		8; (4 x 2)
數字輸入輸入電路		PNP
輸入感測器電源		IO-Link
輸入電流限制	[mA]	15
輸入電流高	[mA]	6...10
輸入電流低	[mA]	0...2
開關級別高	[V]	> 11

AL2400



IO-Link CompactLine模組

IO-Link module 4 x 2 DI IP 67

數字輸入保護短路	是	
介面		
通信接口	IO-Link	
支援DeviceID	運行方式	DeviceID
	default	554
IO-Link Device		
傳遞類型	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
SDCI標準	IEC 61131-9	
SIO模式	否	
類比製程數據	1	
二位輸出製程數據	12	
處理周期最小值	[ms]	2.9
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...70
外殼防護等級	IP 67	
防護等級（ NEMA 250 ）	6P	
化學介質	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA
認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	
機械技術數據		
重量	[g]	300
材質	PA; 插座：黃銅 鍍鎳的；O形環：FKM	
密封材質	FKM	
顯示器/操作件		
顯示	操作	LED, 綠色
	故障	LED, 紅色
	功能	LED, 黃色
附件		
附件(可選)	不鏽鋼套，應用於在高機械應力情況下的安裝，E70402	
注釋		
注釋	僅應用於NFPA 79應用程序	
	該產品根據IO-Link規範V1.1.2運行。	
	IO-Link電纜長度最大值為20m。	
包裝單位	1 件數	



IO-Link CompactLine 模組

IO-Link module 4 x 2 DI IP 67

電氣連接 - IO-Link


連接器：M12; 編碼：A



1	UB +
2	不接線
3	UB -
4	IO-Link

電氣連接 - 製程連接

連接器：M12; 編碼：A; 密封圈：FKM



	輸入 X1.0...X1.3
1	感測器電源 +24 V
2	IN 2
3	感測器電源 0 V
4	IN 1
5	不接線