


AL2340



IO-Link输入模块

IO-Link Module 6x2 DI M12 IP67



电气数据		
工作电压	[V]	18...30 DC
电流损耗	[mA]	100...700; (US)
防护等级		III
传感器电源US		
每个端口电流负载	[A]	0.1
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输入数: 12
输入		
数字输入数		12; (6 x 2 PNP Typ 2符合IEC 61131-2规定)
输入传感器电源		IO-Link
电源	[V]	16...30
接口		
通信接口		IO-Link
SDCI标准		IEC 61131-9
传递类型		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision		1.1

AL2340



IO-Link输入模块

IO-Link Module 6x2 DI M12 IP67

SIO模式	否	
必需的mater port type	A	
处理周期最小值 [ms]	4.3	
支持的DeviceID	运行方式	DeviceID
	default	995

工作条件		
环境温度 [°C]	-25...60	
存储温度 [°C]	-25...70	
允许最大的相对空气湿度 [%]	90	
海拔高度最大值 [m]	2000	
外壳防护等级	IP 65; IP 67	
防护等级 (NEMA 250)	6P	
污染度	2	
化学介质	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	
抗冲击	DIN EN 60068-2-27	
抗震	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	
MTTF [年]	197	

机械技术数据		
重量 [g]	289	
原材料	外壳: PA 桔黄色; 插座: 黄铜 镀镍的	
密封材料	FKM	

显示器/操作件		
显示	操作	1 x LED, 绿色
	故障	1 x LED, 红色
	功能	1 x LED, 黄色

附件		
附件(可选)	用于M12插座的保护盖	

注释		
包装单位	1 件	

电气连接 - IO-Link

接插件: 1 x M12; 译码: A






IO-Link输入模块

IO-Link Module 6x2 DI M12 IP67

X1	
1	+ 24 V DC (US)
2	不接线
3	GND (US)
4	IO-Link

电气连接 - 输入

接插件：6 x M12; 译码：A; 密封圈：FKM



X1.0...X1.5	
1	传感器电源 + 24 V DC (US)
2	数字输入 DI2
3	传感器电源 GND (US)
4	数字输入 DI1
5	不接线