


DS2506




用于滑动及同步监控的估算单元

MONITOR/FS-3 /110-240VAC/DC

停产产品 - 存档登录



- 1 OLED显示器
- 2 编程按钮
- 3 LED灯



产品特征		
尺寸	[mm]	78 x 45 x 124.7
应用		
应用	用于同步监控带处理机的脉冲估算系统；脉冲差值的估算	
电气数据		
额定电压AC	[V]	110...240
额定电压DC	[V]	27
额定电压公差	[%]	< 10
额定电压公差2	[%]	20...10
额定频率AC	[Hz]	50...60
消耗功率	[W]	3
用于传感器的辅助能量DC	[V]	19.6...27.7; (SELV, ≤ 150 mA)
总的输入/输出		
输入和输出总数	继电器输出数： 2	
输出		
继电器输出数	2	
继电器接口容量	6 A (250 V AC); B300, R300	
测量/设定范围		
测量范围	[Hz]	0.1...400
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...60
存储温度	[°C]	-40...85
允许最大的相对空气湿度	[%]	80; (40 °C: 50 %)
外壳防护等级	IP 50	

DS2506



用于滑动及同步监控的估算单元

MONITOR/FS-3 /110-240VAC/DC

防护等级接线端子		IP 20
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61010	2011
	EMV 89/336/EWG	
	EN 61000-6-2	2005
	EN 61000-6-4	2007
机械技术数据		
重量	[g]	382
尺寸	[mm]	78 x 45 x 124.7
原材料		塑料
显示器/操作件		
显示		OLED显示器, 128 x 64 像素 发光的
	开关状态	LED, 绿色
注释		
注释	该产品符合过电压类别II; 污染度2	
电气连接		
双室接线端子: 2 x ...2.5 mm²; AWG 14		
1	DC 连接电压 (L-)	
2	DC 连接电压 (L+)	
3	供电 晶体管输出 (L+)	
4	传感器信号 1 pnp	
5	DC 传感器电源 (L+)	
6	DC 传感器电源 (L-)	
7	AC 连接电压 (L)	
8	AC 连接电压 (N)	
9	不接线	
10	传感器信号 1 npn	
11	传感器信号 2 pnp	
12	传感器信号 2 npn	
13	继电器 1 常规	
14	继电器 1 常开	
15	继电器 1 常闭	
16	晶体管输出 1 pnp	
17	继电器 1/2 pnp	
18	复位 1/2 pnp	
19	继电器 2 常规	
20	继电器 2 常开	
21	继电器 2 常闭	
22	不接线	
23	不接线	
24	晶体管输出 2 pnp	