


DTI410



RFID读写头HF

DTRHF FBRWIOUS03



应用			
应用		对运输设备目标物的检测	
无线电核准		美国；加拿大；EU/RED; 澳大利亚；日本；中国；台湾；印度；新加坡	
关于无线电认证的说明		适用欧盟无线电设备指令2014/53/EU (RED) 的国家列表可在“下载”下找到。	
电气数据			
工作电压	[V]	19.2...28.8 DC	
电流损耗	[mA]	< 50	
防护等级		III	
工作频率	[MHz]	13,56	
RFID标准		ISO 15693	
监控范围			
前面读写头距离	[mm]	40	
侧面读写头距离	[mm]	20	
至ID目标的距离	[mm]	参照20mm硬币标签 I-CODE SLI	: ≤ 12
接口			
通信接口		IO-Link	
传递类型		COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision		1.1	
SDCI标准		IEC 61131-9	
外形		Smart Sensor: Device Identification	
SIO模式		否	
必需的mater port type		A	
支持的DeviceID		运行方式	DeviceID
		default	967
工作条件			
环境温度	[°C]	-20...60	
存储温度	[°C]	-25...80	
外壳防护等级		IP 67; IP 69K	
认证/测试			
抗冲击		EN 60068-2-27	40 g 6 ms / 重复的
		EN 60068-2-27	50 g 11 ms / 不重复

DTI410



RFID读写头HF

DTRHF FBRWIOUS03

抗震	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
MTTF [年]	610.46	
UL认证	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	电源	Limited Voltage/Current
	文件数量UL	E205959

机械技术数据

重量 [g]	111
外壳	圆柱形的
安装	齐平安装
尺寸 [mm]	M12 x 1 / L = 70
螺纹代号	M12 x 1
原材料	外壳: 特种钢; 保护盖: PPS

显示器/操作件

显示	操作	1 x LED, 绿色
	TAG通讯	1 x LED, 黄色

附件

供货范围	螺母 2 x M12 x 1
------	----------------

注释

包装单位	1 件
------	-----

电气连接

接插件: 1 x M12; 译码: A



接口

