




RFID读写头HF

DTRHF INRWIOUS03



应用			
应用		对运输设备目标物的检测	
无线电核准		美国；加拿大；EU/RED; 澳大利亚；中国；新加坡；日本；台湾；印度	
关于无线电认证的说明		适用欧盟无线电设备指令2014/53/EU (RED) 的国家列表可在“下载”下找到。	
电气数据			
工作电压	[V]	19.2...28.8 DC	
电流损耗	[mA]	< 50	
防护等级		III	
工作频率	[MHz]	13,56	
RFID标准		ISO 15693	
监控范围			
至ID目标的距离	[mm]	参照30 mm硬币标签；I-CODE [®] SLI	≤ 45
接口			
通信接口		IO-Link	
传递类型		COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision		1.1	
外形		Smart Sensor: Device Identification	
SIO模式		否	
必需的mater port type		A	
支持的DeviceID		运行方式	DeviceID
		default	967
工作条件			
环境温度	[°C]	-20...60	
存储温度	[°C]	-25...80	
外壳防护等级		IP 67; IP 69K	

DTI435



RFID读写头HF

DTRHF INRWIOUS03

认证/测试		
抗冲击	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / 重复的
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / 不重复
抗震	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
电气安全	EN 61010-2-201 : 2013 +AC:2013	

机械技术数据		
重量	[g]	175.8
外壳		圆柱形的
安装		非齐平安装
尺寸	[mm]	M30 x 1.5 / L = 70
螺纹代号		M30 x 1.5
原材料		外壳: 不锈钢(1.4301/304); 保护盖: PPS


显示器/操作件		
显示	操作	1 x LED, 绿色
	TAG通讯	1 x LED, 黄色

附件	
供货范围	螺母 2 x M30 x 1,5

注释	
包装单位	1 件

电气连接

接插件: 1 x M12; 译码: A



接口

