


DV2130



1段式信号灯

LED-Lamp/IO-Link/Buzzer



应用		
应用	信号机条件	
电气数据		
工作电压	[V]	18...30 DC; (按照SELV/PELV; 符合cULus - Class 2标准)
额定电压DC	[V]	24
电流损耗	[mA]	< 90
接通峰值电流	[mA]	400
接通峰值电流持续时间	[ms]	50
接口		
通信接口	IO-Link	
传递类型	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
SDCI标准	IEC 61131-9	
SIO模式	有	
必需的mater port type	A	
处理周期最小值	[ms]	2.3
支持的DeviceID	运行方式	DeviceID
	default	1085
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...50
存储温度	[°C]	-40...75
允许最大的相对空气湿度	[%]	90
海拔高度最大值	[m]	4000
外壳防护等级	IP 65	

DV2130



1段式信号灯

LED-Lamp/IO-Link/Buzzer

污染度	2
-----	---

机械技术数据

重量	[g]	166.5
尺寸	[mm]	Ø 56 / L = 72.5
原材料		外壳: PC

显示器/操作件

显示		LED段, 红色 / 绿色 / 黄色 / 蓝色 / 紫色 / 青色 / 白色
声信号		蜂鸣器
声压最大值	[dB]	90

附件


附件(可选)	安装底座, E89060
	墙壁固定夹具, E89061
	安装适配器, E89063
	电缆接口在侧面的支架, E89064
	安装管, E89065
	安装管, E89066
	安装管, E89067
	安装底座, E89080

注释

注释	其他的信息请您参见使用说明书
包装单位	1 件

电气连接 - 插头

接插件: M12; 译码: A



IO-Link

1	UB+
2	不接线
3	UB-
4	IO-Link
5	不接线

标准模式


1	IN1 红色
2	IN2 绿色
3	GND
4	蜂鸣器
5	IN3 蓝色

1段式信号灯


LED-Lamp/IO-Link/Buzzer

图表

基座安装



墙面安装




DV2130



1段式信号灯

LED-Lamp/IO-Link/Buzzer

光强分布曲线




光强分布曲线：红色

1000 lm

工作效率 = 20%

光强分布曲线



光强分布曲线：绿色

1000 lm

工作效率 = 22%


DV2130



1段式信号灯

LED-Lamp/IO-Link/Buzzer

光强分布曲线



光强分布曲线：蓝色

1000 lm

工作效率 = 20%