


E12426



连接电缆

VDOGD040ZDS0002H04STGD040ZDS



应用		
特殊的性能	镀金触点；牵引链适用性	
设计	电源电缆, T-coded	
电气数据		
工作电压	[V]	< 60 DC
当前负载总数最大值	[A]	12
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...85
外壳防护等级	IP 67	
机械技术数据		
重量	[g]	258
尺寸	[mm]	15.4 x 15.4 x 54.8
原材料	PUR	
模制主体材料	PUR	
滚花螺母的材料	模压铸锌, 镀镍的	
牵引链适用性	有	
牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲直径	min. 10 x 电缆直径
	用于固定装置的弯曲半径	最小值 5 x 电缆直径
	传播速度	最大速度3 m/s(在5 m水平行程长度处), 最大加速度5 m/s²
	弯曲周期	> 4 Mio.
注释		
包装单位	1 件	

E12426




连接电缆

VDOGD040ZDS0002H04STGD040ZDS

电气连接 - 插头


接插件: 1 x M12, 直型; 译码: T; 成型体: PUR; 锁定: 模压铸锌, 镀镍的; 触头: 镀金的



电气连接

电缆: 2 m, PUR, 黑色; 4 x 1.5 mm²

接口



电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: T; 成型体: PUR

