


E12457

带插座连接电缆

ADOAH120MSS0005H12



应用		
特殊的性能	无硅树脂；无卤素；镀金触点；牵引链适用性	
无硅树脂	有	
电气数据		
工作电压	[V]	< 30 AC/DC
防护等级		II
当前负载总数最大值	[A]	1.5
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...90
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
重量	[g]	326
原材料		PUR
模制主体材料		PUR
滚花螺母的材料		模压铸锌，镀镍的
牵引链适用性		有
牵引链适用性	用于灵活应用的弯曲直径	min. 10 x 电缆直径
	传播速度	用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	弯曲周期	> 2 Mio.
	扭转应力	360 °/m
注释		
包装单位	1 件	

E12457



带插座连接电缆


ADOAH120MSS0005H12

电气连接

电缆: 5 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 6.6 mm; 12 x 0.25 mm²

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 角型; 成型体: PUR; 锁定: 模压铸锌, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.7...0.9 Nm



接口

1	BN
2	BU
3	WH
4	GN
5	PK
6	YE
7	BK
8	GY
9	RD
10	VT
11	GY/PK
12	RD/BU

芯线颜色：	
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	蓝色
GN =	绿色
GY =	灰色
GY/PK =	灰色/粉红色
PK =	粉红色
RD =	红色
VT =	紫色
WH =	白色
YE =	黄色
RD/BU =	红色/蓝色